










1/1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΒΕΡΝΙΚΙ 2Κ			
	TDS number	No – 21 – 22	Registration number		000024104
	SDS number	SDS_No_3_03	Date of issue		14.02.2019

## DART CLEAR 8500

Ιδιότητες	<p>Τύπος <b>HS</b></p>	<p>Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR). Οι ειδικές σύγχρονες ρητίνες Air-Dry εγγυώνται εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. Τελικό στέγνωμα και έτοιμο για γυάλισμα σε 1 ώρα στους 20° C. Επιπλέον λόγω της πολύ γρήγορης εφαρμογής του, συνιστάται για τοπικές επισκευές ενός ή περισσότερων κομματιών, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην τελική εμφάνιση. Το DART CLEAR 8500 έχει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV.</p>				
	<p>ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ <b>HARD 90-850</b> <b>KANONIKO</b></p>					
	<p>Συμπληρωματικά προϊόντα</p>	<p><b>PLUS 750</b> Επιταχυντής</p>	<p><b>PLUS 760</b> Αντισιλικόνη</p>	<p><b>PLUS 770</b> Ελαστικοποιητής</p>	<p><b>THIN 890</b> Διαλυτικό Σβησίματος</p>	
Υποστρώματα	<p>SPECTRAL BASE 2.0 SPECTRAL WAVE 2.0</p>					
	<p>Προσοχή</p>	<p>Συμβατό με την πλειονότητα χρωμάτων διπλής διαλυτικού και νερού που διατίθενται στην αγορά.</p>				
Αναλογία Μίξης			Κατ' όγκον	Κατά βάρος	VOC II/B/c όριο *	840 g/l
		<p><b>DART CLEAR 8500</b></p>	<p><b>2</b></p>	100 g	VOC πραγματικό	525 g/l
		<p><b>HARD 90-850</b></p>	<p><b>1</b></p>	52 g	<p>* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE</p>	
Εφαρμογή		<p>ΙΞΩΔΕΣ DIN 4/20° C 13-15 s</p>		<p><b>1 χέρι + 1 χέρι</b></p> <p><b>Εφαρμόστε ένα χέρι γεμάτο</b></p> <p><b>Κρατήστε αναμονή εάν είναι απαραίτητο</b></p> <p><b>Εφαρμόστε δεύτερο χέρι γεμάτο</b></p>		
	 <p>ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής</p>	<p>Μπεκ <b>1.2 – 1.4 mm</b></p>		<p><b>0 – 5 λεπτά / 20°C</b></p>		
		<p>Πίεση <b>1.7 – 2.2 bar</b></p>		<p>Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού με 20° C</p> <p><b>30 λεπτά/20°C με καταλύτη HARD 90-850 κανονικό</b></p>		

Επιλογή Καταλύτη	Αριθμός κομματιών	15 - 20°C	20 - 25°C	25 - 35°C
	1 – 2 κομμάτια	HARD 90-850	HARD 90-850	HARD 90-850
	3 – 5 κομμάτια	HARD 90-850	Δεν συνιστάται	Δεν συνιστάται
Χρόνος Στεγνώματος	Με καταλύτη HARD 90-850	20°C	50°C	 Δεν συνιστάται
	Ελεύθερο σκόνης	10 λεπτά	3 λεπτά	
	Στεγνό σε βάθος	1 ώρα	10 λεπτά + 30 λεπτά / 20°C	
	Τελειωτικό στέγνωμα	2 μέρες	10 λεπτά + 2 μέρες / 20°C	
Σημείωση		Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.	Συνθήκες αποθήκευσης	
			DART CLEAR 8500 24 μήνες / 20°C	HARD 90-850 12 μήνες / 20°C